

Einzelleitungen für Fahrzeuge

Single conductor wires

CAVUS

-40°C bis/up to +80°C



LEITER:

Komprimierter Cu - Leiter
Konstruktion gem. JIS C3102

CONDUCTOR:

Compressed annealed copper
Construction acc. to JIS C3102

ISOLIERUNG:

PVC
Isolierung gem. JASO D611-2014

INSULATION:

PVC
Insulation acc. to JASO D611-2014

HERSTELLERKENNZEICHNUNG:

Etikettierung DRAKA DE

MANUFACTURER IDENTIFICATION:

By labels DRAKA DE

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

- Leitung mit ultra-dünner Isolierwanddicke
- reduzierter Aussendurchmesser

SPECIAL PROPERTIES:

- Wire with ultrathin wall thickness
- reduced outer diameter

LIEFERART:

- auf NPS-Spulen

FORM OF DELIVERY:

- on NPS-reels

BEISPIEL FÜR BESTELLBEZEICHNUNG:

CAVUS 0,3 BL

EXAMPLE FOR ORDER IDENTIFICATION:

CAVUS 0,3 BU

BEMERKUNGEN:

gem. JASO D611-2014
Entspricht der 2000/53/CE und 2011/65/UE RoHS
Europäischen Richtlinie

REMARKS:

acc. to JASO D611-2014
In conformity with 2000/53/CE and 2011/65/UE RoHS
European Directives

Technical data

Leiter/Conductor					Leitung/Cable			
Nenn- querschnitt	Anzahl Einzeldrähte	Durchmesser Einzeldrähte	Durchmesser	Widerstand bei 20°C	Isolierung Wanddicke	Außendurchmesser		Gewicht ca.
Nominal cross-section	Number of single wires	Diameter of single wires	Diameter	Resistance at 20°C	Insulation wall thickness	Outside diameter		Weight approx.
mm ²		max. mm	max. mm	max. mΩ/m	min. mm	nom. mm	max. mm	kg/km
0,3	7	0,25	0,70	50,20	0,16	1,10	1,20	3,60

© PrysmianGroup 2012, All Rights Reserved

All sizes and values without tolerances are reference values. Specifications are for product as supplied by PrysmianGroup: any modification or alteration afterwards of product may give different results.

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of PrysmianGroup. The information is believed to be correct at the time of issue. PrysmianGroup reserves the right to amend this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by PrysmianGroup