


Série Command® – Câble de haut-parleur pour divertissement à la maison

NEC Type CL3, CSA, CMG, AWM I/II A/B



N° CAT.	NBRE CONDUCT.	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE DE L'ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA GAINÉ		D.E. NOMINAL	
				po	mm	po	mm	po	mm
C1700t	2	12	65/30	0,009	0,15	0,021	0,53	0,254	6,45
C1701t	4	12	65/30	0,009	0,15	0,021	0,53	0,299	7,59
C1702t	2	14	41/30	0,009	0,15	0,021	0,53	0,220	5,59
C1703t	4	14	41/30	0,009	0,15	0,021	0,53	0,257	6,53
C1704	2	16	26/30	0,009	0,15	0,021	0,53	0,191	4,85
C1705	4	16	26/30	0,009	0,15	0,021	0,53	0,222	5,64

tCL3, CSA AWM I/II A/B seulement

TABLEAU DES CODES DE COULEUR

NBRE COND.	COULEUR
1	Noir
2	Rouge
3	Blanc
4	Vert

Construction du produit

Conducteur

- 12, 14, 16 ou 18 AWG, entièrement recuit
- Cuivre nu toronné, selon ASTM B-8

Isolant

- Polypropylène de qualité supérieure, à code couleur,
- Code couleur : Voir charte plus bas

Gaine

- PVC, bleu azur
- Plage de température : -20°C à +60°C

Applications

- Audio numérique
- Systèmes stéréo
- Enceintes encastrables
- Cinéma maison
- Circuits de commande à distance
- Systèmes de sécurité
- Haut-parleurs biampifiés

Caractéristiques

- Souplesse

Conformité

- NEC Article 725 Type CL3 (UL: 60°C)
- CSA, CMG, AWM I/II A/B
- Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Conçu pour satisfaire aux exigences UL du test de flamme sur plateau vertical à 70000 BTU
- Conforme à l'essai CSA FT-4 de résistance à la flamme verticale

Conditionnement

- Veuillez contacter le service à clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement