

Multiconducteur, non blindé

AWM Style 2464, CSA Type AWM I/II A/B, NEC/CEC Type CMG (CSA C/US)



Construction du produit

Conducteur

- Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 22 AWG, certifié ASTM B33

Isolant

- PVC de qualité supérieure, code couleur
- Code couleur : Voir tableau plus bas

Gaine

- PVC, gris
- Plage de température : -20°C à +105°C

Applications

- Systèmes de sonorisation
- Interphones
- Téléphonie interne
- Circuits de commande à distance
- Adapté aux applications EIA RS-232
- Tension nominale recommandée : 300 ou 600 V

Conformité

- AWM Style 2464 (UL : 80°C, 300 V)
- CSA Type AWM (105°C, 600 V)
- Certification CMG CSA conforme aux normes harmonisées UL 444 et CSA 22.2 n° 214
- NEC/CEC Type CMG (CSA : 105°C, 300 V)
- Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Conforme à l'essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

N° CAT.	NBRE COND.	CALIBRE AWG	CONDUCTEUR TORONNAGE	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINÉ		D.E. NOMINAL		CODE COULEUR	CAP. NOM. C* pF/ft
				po	mm	po	mm	po	mm		
C4100A	2	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,165	4,19	Noir/Rouge	27,5
C4101A	3	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,176	4,47	Noir/Rouge/Vert	27,5
C4102A	4	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,189	4,80	1	27,5
C4103A	5	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,203	5,16	1	27,5
C4104A	6	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,208	5,28	1	27,5
C4105A	7	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,218	5,54	1	27,5
C4106A	8	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,234	5,94	1	27,5
C4107A	9	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,249	6,32	1	27,5
C4108A	10	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,268	6,81	1	27,5
C4109A	12	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,276	7,01	1	27,5
C4110A	15	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,303	7,70	2	27,5
C4111A	18	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,318	8,08	2	27,5
C4112A	20	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,334	8,48	2	27,5
C4113A	25	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,368	9,35	2	27,5
C4114A	30	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,389	9,88	2	27,5
C4115A	40	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,434	11,02	2	27,5
C4116A	50	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,489	12,42	2	27,5

* Capacité entre conducteurs
Données sujettes à modifications.

TABLEAU DES CODES DE COULEUR

Pour les câbles contenant jusqu'à 12 conducteurs

NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR
1	Noir	4	Vert	7	Orange	10	Gris
2	Blanc	5	Marron	8	Jaune	11	Rose
3	Rouge	6	Bleu	9	violet	12	Brun clair

TABLEAU DES CODES DE COULEUR 2 - SELON ICEA

Pour câbles de 15 à 50 conducteurs

NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR
1	Noir	11	Bleu/Noir	21	Orange/Vert	31	Vert/Noir/Orange	41	Vert/Blanc/Bleu
2	Blanc	12	Noir/Blanc	22	Noir/Blanc/Rouge	32	Orange/Noir/Vert	42	Orange/Rouge/Vert
3	Rouge	13	Rouge/Blanc	23	Blanc/Noir/Rouge	33	Bleu/Blanc/Orange	43	Bleu/Rouge/Vert
4	Vert	14	Vert/Blanc	24	Rouge/Noir/Blanc	34	Noir/Blanc/Orange	44	Noir/Blanc/Bleu
5	Orange	15	Bleu/Blanc	25	Vert/Noir/Blanc	35	Blanc/Rouge/Orange	45	Blanc/Noir/Bleu
6	Bleu	16	Noir/Rouge	26	Orange/Noir/Blanc	36	Orange/Blanc/Bleu	46	Rouge/Blanc/Bleu
7	Blanc/Noir	17	Blanc/Rouge	27	Bleu/Noir/Blanc	37	Blanc/Rouge/Bleu	47	Vert/Orange/Rouge
8	Rouge/Noir	18	Orange/Rouge	28	Noir/Rouge/Vert	38	Noir/Blanc/Vert	48	Orange/Rouge/Bleu
9	Vert/Noir	19	Bleu/Rouge	29	Blanc/Rouge/Vert	39	Blanc/Noir/Vert	49	Bleu/Rouge/Orange
10	Orange/Noir	20	Rouge/Vert	30	Rouge/Noir/Vert	40	Rouge/Blanc/Vert	50	Noir/Orange/Rouge