

Multiconducteur, non blindé, non plenum

CSA FAS105, FPL (UL), NEC Type PLTC



Construction du produit

Conducteur

- Cuivre nu massif entièrement recuit, 22 à 12 AWG, certifié ASTM B3

Isolant

- PVC de qualité supérieure
- Code couleur : Voir page 206 pour consulter le tableau des codes de couleur CSA applicable aux systèmes d'alarme incendie

Gaine :

- PVC de qualité supérieure, rouge
- Plage de température : -20°C à +105°C
- Le marquage imprimé TRU-Mark® indique des repères de longueur en pieds allant de 0' à 1000'

Applications

- Câblage des systèmes d'alarme incendie
- Avertisseurs de fumée
- Communications vocales
- Alarmes anti-intrusion
- Circuits de protection contre les incendies
- Tension nominale recommandée : 300 V

Conformité

- NEC Article 725 PLTC (UL: 105°C, 300 V)
- NEC Article 760 Type FPL (UL: 105°C, 300 V)
- CSA FAS105 (CSA: 105°C, 300 V)
- C22.2 n° 208-03 (R2008) Résistant aux intempéries (lumière du soleil) (1000 heures)
- Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Conforme à l'essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

N° CAT.	NBRE COND.	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINÉ		D.E. NOMINAL	
				po	mm	po	mm	po	mm
C4300A	6	22	Massif	0,012	0,30	0,042	1,07	0,232	5,89
C4301A	15	22	Massif	0,012	0,30	0,042	1,07	0,316	8,03
C4302A	20	22	Massif	0,012	0,30	0,042	1,07	0,346	8,79
C4304A	2	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,225	5,71
C4305A	3	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,236	5,99
C4306A	4	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,255	6,47
C4307A	5	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,274	6,96
C4308A	6	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,296	7,52
C4309A	7	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,296	7,52
C4310A	8	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,317	8,05
C4312A	9	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,339	8,61
C4313A	10	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,366	9,30
C4314A	11	18	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,366	9,30
C4315A	15	18	Massif	0,015	0,38	0,053	1,35	0,437	11,10
C4316A	20	18	Massif	0,015	0,38	0,053	1,35	0,480	12,19
C4317A	21	18	Massif	0,015	0,38	0,053	1,35	0,480	12,19
C4318A	30	18	Massif	0,015	0,38	0,053	1,35	0,558	14,17
C4321A	2	16	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,246	6,25
C4322A	3	16	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,258	6,55
C4323A	4	16	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,280	7,11
C4349A	5	16	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,302	7,67
C4324A	2	14	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,272	6,91
C4325A	3	14	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,286	7,26
C4326A	4	14	Massif	0,015	0,38	0,042	1,07	0,311	7,90
C4327A	2	12	Massif	0,020	0,51	0,042	1,07	0,326	8,28

Données sujettes à modifications.