


Presse-étoupe à étanchéité par mastic LV AIRGUARD®

Série 424BT

Câbles TC-ER-HL, Classe I Div 1



Caractéristiques et avantages


- Installation rapide et facile
- Grande plage d'étanchéité
- Gain d'espace et réduction du poids
- Testé selon les normes UL et CSA
- Convient aux câbles non blindés pour chemins de câbles - TC-ER-HL et TC-ER
- Temps de durcissement de 8 h à 68 °F

Information technique

- Convient aux câbles non blindés pour chemins de câbles - catégories TC-ER-HL et TC-ER
- Construction en laiton avec moyeu revêtu de nickel autocatalytique brillant
- Revêtement en nickel autocatalytique brillant en option sur toutes parties en laiton. Ajouter le suffixe « V » comme référence

Les connecteurs sont listés comme suit :

- ½" à 3½" : CSA Classe I, groupes A, B, C et D; Classe II, groupes E, F et G; Classe III
- ½" à 1½" : UL Classe I, groupes A, B, C et D (Division 1) avec câble TC-ER-HL (jusqu'à 1 po); Classe II, groupes F et G (Division 2); Classe III
- 1¼" po à 3½" : UL Classe I, groupes C et D (Division 2); Classe II, groupes F et G (Division 2); Classe III
- Le composé forme une barrière autour de chaque âme, empêchant ainsi la migration des gaz à travers le centre du câble
- Peut être utilisé dans la plupart des conditions climatiques ; indice de protection IP66 pour les endroits humides
- Peut-être utilisée avec des dispositifs antidéflagrants dans les zones à risque 1 et 2 et pour les applications de classe 1, divisions 1 et 2
- Modèles européens équivalents disponibles : homologués selon les normes européennes et IECEx
- Instructions d'installation complètes fournies



Référence du presse-étoupe			Dimensions du câble – Diamètre total (B)			Dimensions du presse-étoupe			Poids
Standard	Nickelé	Diamètre du filetage NPT (D)	Min	Max	Longueur du filetage (E)	Longueur de saillie (F)	Hexagone		Lbs
							A/F (G)	A/C (H)	
424BT-02	424BT-02V	½"	0,35"	0,62"	0,85"	1,85"	1,42"	1,57"	0,50
424BT-03	424BT-03V	¾"	0,51"	0,76"	0,86"	1,96"	1,67"	1,89"	0,50
424BT-04	424BT-04V	1"	0,67"	1,06"	1,07"	2,08"	1,86"	2,11"	0,75
424BT-05	424BT-05V	1¼"	0,95"	1,26"	1,10"	2,16"	2,22"	2,42"	1,25
424BT-15	424BT-15V	1½"	0,95"	1,26"	1,11"	2,16"	2,22"	2,42"	1,25
424BT-06	424BT-06V	2"	1,14"	1,65"	1,15"	2,32"	2,76"	3,04"	1,75
424BT-07	424BT-07V	2½"	1,61"	2,08"	1,70"	2,24"	3,15"	3,44"	2,25
424BT-08	424BT-08V	3"	1,96"	2,42"	1,76"	2,83"	3,89"	4,30"	4,25
424BT-09	424BT-09V	3½"	2,15"	2,91"	1,81"	2,91"	4,18"	4,50"	5,50