

Câble de microphone, multiconducteur, Carolprene®

Haute et basse impédance



N° CAT.	NBRE COND.	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE DE L'ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA GAINÉ		D.E. NOMINAL		CAP. NOMIN.* pF/ft
				po	mm	po	mm	po	mm	
C1201	1	18	41/34	0,040	1,02	0,035	0,89	0,240	6,10	46,0
C1202	2	18	41/34	0,020	0,51	0,035	0,89	0,295	7,49	61,0
C1602	2	16	65/34	0,025	0,64	0,035	0,89	0,335	8,51	55,0

*Capacité entre un conducteur et les autres conducteurs connectés au blindage
Données sujettes à modifications.

TABLEAU DES CODES DE COULEUR

NBRE COND.	COULEUR
1	Blanc
2	Noir

Construction du produit

Conducteur

- Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 18 à 16 AWG, certifié ASTM B33

Isolant

- Caoutchouc de qualité supérieure, avec code couleur
- Code couleur : Voir charte plus bas

Blindage

- Tresse en cuivre étamé à 80 %

Gaine

- Carolprene®, noir
- Plage de température : -20°C à +60°C

Applications

C1201

- Microphones à haute impédance
- Radiodiffusion et studio
- Systèmes audio et de communication
- Tension nominale recommandée : 300 V

C1202, C1602

- Microphones à basse impédance
- Studio
- Circuits de commande
- Câbles vidéo et d'interconnexion
- Câbles d'alimentation blindés
- Tension nominale recommandée : 300 V

Caractéristiques

- Conception de précision pour une transmission des signaux claire et sans interférences
- Réduction du bourdonnement électrique
- Résistance huile, acide, rayons du soleil, abrasion et vieillissement
- Excellente élimination du bruit

Conformité

- Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement