

Multiconducteur, non blindé, colonne montante (riser)

NEC/CEC Type CMR et/ou NEC Type CL3R et FPLR

Construction du produit

Conducteur

- Cuivre nu, massif ou toronné, conforme aux normes ASTM B3, B8 et B286

Isolant

- PVC de qualité supérieure, code couleur
- Code couleur : Voir charte plus bas

Gaine

- PVC de qualité supérieure, gris
- Marquage séquentiel pour faciliter l'installation
- Plage de température : -20°C à +105°C
- Fil de déchirement intégré

Applications


- Circuits de commande à puissance limitée
- Câblage des systèmes suivants :
 - Interphone
 - Sécurité
 - Audio
 - Musique d'ambiance
- Tension nominale recommandée : 300 V

Conformité

- NEC Article 725 Type CL3R (UL: 105°C, 150 V)
- NEC article 800 Type CMR (UL: 105°C, 300 V)
- NEC Article 760 Type FPLR (UL: 105°C, 300 V)
- Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Homologué pour utilisation dans l'État de Californie

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement



N° CAT.	NBRE COND.	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINE		D.E. NOMINAL	
				po	mm	po	mm	po	mm
E1000S	2	22	Massif	0,007	0,20	0,015	0,38	0,118	3,00
E1001S	4	22	Massif	0,007	0,20	0,015	0,38	0,126	3,20
E1002S	2	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,122	3,10
E1003S	3	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,130	3,58
E1004S	4	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,141	3,66
E1006S	6	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,164	4,17
E1008S	8	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,180	4,57
E1010S	10	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,212	5,38
E1012S	12	22	7/30	0,008	0,20	0,015	0,38	0,219	5,56
E1022S	2	20	7/28	0,007	0,18	0,008	0,20	0,134	3,40
E1023S	3	20	7/28	0,008	0,20	0,015	0,38	0,142	3,61
E1024S	4	20	7/28	0,008	0,20	0,015	0,38	0,156	3,96
E1030S	2	18	Massif	0,008	0,20	0,015	0,38	0,144	3,66
E1032S	2	18	7/26	0,008	0,20	0,015	0,38	0,154	3,91
E1033S	3	18	7/26	0,008	0,20	0,015	0,38	0,163	4,14
E1034S	4	18	7/26	0,008	0,20	0,015	0,38	0,180	4,57
E1036S	6	18	7/26	0,008	0,20	0,015	0,38	0,216	5,49
E1038S	8	18	7/26	0,008	0,20	0,015	0,38	0,245	6,22
E1040S	10	18	7/26	0,008	0,20	0,015	0,38	0,282	7,16
E1041S	12	18	7/26	0,009	0,23	0,015	0,38	0,291	7,39
E1042S	2	16	19/0117	0,009	0,25	0,015	0,38	0,178	4,52
E1043S	3	16	19/0117	0,009	0,25	0,015	0,38	0,193	4,90
E1044S	4	16	19/0117	0,009	0,25	0,015	0,38	0,210	5,33
E1052S*	2	14	19/0147	0,013	0,33	0,015	0,38	0,224	5,69
E1054S*	4	14	19/0147	0,013	0,33	0,015	0,38	0,264	6,71
E1062S*	2	12	19/0185	0,013	0,33	0,015	0,38	0,260	6,60
E1064S*	4	12	19/0185	0,013	0,33	0,015	0,38	0,312	7,92

* NEC CL3R/FPLR seulement
Données sujettes à modifications.

TABLEAU DES CODES DE COULEUR

NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR
1	Noir	4	Vert	7	Orange	10	Gris
2	Rouge	5	Marron	8	Jaune	11	Rose
3	Blanc	6	Bleu	9	violet	12	Brun clair