

Multipaire, blindage en feuille

AWM Style 2464, CSA Type AWM I/II A/B, NEC/CEC Type CMG (CSA C/US)

Construction du produit

Conducteur

- Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 22 AWG, certifié ASTM B33
- Paires torsadées

Isolant

- PVC de qualité supérieure, code couleur
- Code couleur : Voir charte plus bas

Armure

- 100 % Flexfoil® en aluminium/polyester, chevauchement de 25%, feuille orientée extérieur
- Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine

- PVC, gris
- Plage de température : -20°C à +105°C

Applications

- Ordinateurs
- Équipement industriel
- Transmission de données
- Circuits de commande
- Adapté aux applications EIA RS-232
- Tension nominale recommandée : 300 ou 600 volts

Caractéristiques

- Propriétés électriques supérieures
- Blindage offrant une efficacité accrue
- Le chevauchement de 25 % assure une excellente efficacité du blindage
- Facilite la conformité avec les exigences du FCC Docket 20780
- Bonne flexibilité

Conformité

- AWM Style 2464 (UL : 80°C, 300 V)
- CSA Type AWM (105°C, 600 V)
- Certification CMG CSA conforme aux normes harmonisées UL 444 et CSA 22.2 n° 214
- NEC/CEC Type CMG (CSA : 105°C, 300 V)
- Conformité directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Conforme à l'essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement



N° CAT.	NBRE DE PAIRES	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINÉ		D.E. NOMINAL		DCR NOMINAL Ω /kft		CAP. NOM.* pF/ft	
				po	mm	po	mm	po	mm	COND.	BLIND.	A	B
C4183A	1	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,169	4,29	15,0	18,0	44,8	80,7
C4184A	2	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,234	5,94	15,0	16,5	35,9	64,6
C4185A	3	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,246	6,25	15,0	16,5	30,9	55,7
C4186A	4	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,269	6,83	15,0	16,5	30,9	55,7
C4187A	5	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,294	7,47	15,0	16,5	30,9	55,7
C4188A	6	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,320	8,13	15,0	16,5	28,4	51,0
C4189A	9	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,367	9,32	15,0	16,5	28,4	51,0
C4190A	15	22	7/30	0,011	0,28	0,032	0,81	0,457	11,61	15,0	16,5	28,4	51,0

*A - Capacité entre conducteurs

*Capacité entre un conducteur et les autres conducteurs connectés au blindage
Données sujettes à modifications.

TABLEAU DES CODES DE COULEUR 1

NBRE DE PAIRES	COULEUR	NBRE DE PAIRES	COULEUR	NBRE DE PAIRES	COULEUR
1	Paire noir/rouge	6	Paire noir/brun	11	Paire rouge/jaune
2	Paire noir/blanc	7	Paire noir/orange	12	Paire rouge/brun
3	Paire noir/vert	8	Paire rouge/blanc	13	Paire rouge/orange
4	Paire noir/bleu	9	Paire rouge/vert	14	Paire vert/blanc
5	Paire noir/jaune	10	Paire rouge/bleu	15	Paire vert/bleu