Multiconducteur, blindage en feuille

CSA Type AWM I/II A/B, NEC/CEC Type CMG (CSA C/US)



N° CAT.	NBRE COND.	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOM. ISOL.		ÉPAISSEUR NOMIN GAINE		D.E. NOMINAL		CODE COULEUR	CAP. NOM.* pF/ft	
				po	mm	po	mm	po	mm		A	B
CSA TYPE AWM, CSA C/US TYPE CMG												
C6892A	2	22	7/30	0,011	0,28	0,016	0,41	0,139	3,53	1	37,7	67,8
C6810A	2	22	7/30	0,011	0,28	0,016	0,41	0,139	3,53	2	37,7	67,8
C6893A	3	22	7/30	0,011	0,28	0,016	0,41	0,147	3,73	2	34,3	61,7
C6894A	4	22	7/30	0,011	0,28	0,016	0,41	0,160	4,06	2	34,3	61,7
C6807A	6	22	7/30	0,011	0,28	0,016	0,41	0,190	4,83	2	31,7	57,0
C6866A	2	20	7/28	0,011	0,28	0,016	0,41	0,153	3,89	1	42,2	76,0
C6811A	2	20	7/28	0,011	0,28	0,016	0,41	0,153	3,89	2	38,0	68,4
C6896A	4	20	7/28	0,011	0,28	0,016	0,41	0,177	4,50	2	34,8	62,7
C6897A	2	18	16/30	0,012	0,30	0,016	0,41	0,175	4,45	1	45,4	81,6
C6812A	2	18	16/30	0,012	0,30	0,016	0,41	0,175	4,45	2	45,4	81,6
C6898A	3	18	16/30	0,012	0,30	0,016	0,41	0,185	4,70	2	40,5	72,9
C6804A	4	18	16/30	0,012	0,30	0,016	0,41	0,204	5,18	2	40,5	72,9
C6805A	6	18	16/30	0,012	0,30	0,016	0,41	0,244	6,20	2	36,9	68,4
C6899A	2	16	19/0,0117	0,012	0,30	0,016	0,41	0,197	5,00	1	53,6	96,4
C6813A	2	16	19/0,0117	0,012	0,30	0,016	0,41	0,197	5,00	2	53,6	96,4
C6800A	3	16	19/0,0117	0,012	0,30	0,016	0,41	0,209	5,31	2	47,0	84,6
C6837A	4	16	19/0,0117	0,012	0,30	0,016	0,41	0,231	5,87	2	47,0	84,6
CSA TYPE AWM (FT4)												
C6801A	2	14	19/0,0147	0,015	0,38	0,016	0,41	0,239	6,07	1	54,0	97,2
C6815A	2	14	19/0,0147	0,015	0,38	0,016	0,41	0,239	6,07	2	54,0	97,2

*A – Capacité entre conducteurs
*Capacité entre un conducteur et les autres conducteurs connectés au blindage
Données sujettes à modifications.

TABLEAU DES CODES DE COULEUR 1

NBRE COND.	COULEUR
1	Noir
2	Rouge

TABLEAU DES CODES DE COULEUR 2

NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR
1	Noir	5	Marron
2	Blanc	6	Bleu
3	Rouge	7	Orange
4	Vert	8	Jaune

Construction du produit

Conducteur
- Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 22 à 14 AWG, certifié ASTM B33

Isolant
- PVC de qualité supérieure, code couleur
- Code couleur : Voir chartes plus bas

Armure
- Ruban Flexfoil® alu/polyester 100 %, chevauchement minimal de 25 %.
- Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine
- PVC, gris
- Plage de température : -20˚C à +105˚C
- Fil de déchirement intégré

Applications
- Studios d'enregistrement et plateaux de tournage
- Systèmes de diffusion et de sonorisation
- Tension nominale recommandée : 300 ou 600 volts

Conformité
- CSA Type AWM (105˚C, 600 V)
- NEC/CEC Type CMG (CSA :105˚C, 300 V)
- Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Conforme à l'essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

Conditionnement
- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement