


Poste téléphonique/interphone et alarme anti-intrusion avec haut-parleur

NEC Types CMR ou CM/CL2 et CMX-extérieur



NO CAT.	NBRE COND.	CALIB RE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINÉ		D.E. NOMINAL	
				po	mm	po	mm	po	mm
INTERPHONE, HAUT-PARLEUR ET ALARME ANTI-INTRUSION									
C4408*	2	22	Massif	0,007	0,18	0,020	0,51	0,115	2,92
C4408ST*	2	22	7/0096	0,007	0,18	0,020	0,51	0,125	3,18
C4410	3	22	Massif	0,007	0,18	0,016	0,41	0,118	3,00
C4412*	4	22	Massif	0,007	0,18	0,015	0,38	0,125	3,18
C4412ST*	4	22	7/0096	0,007	0,18	0,015	0,38	0,135	3,43

TABEAU DES CODES DE COULEUR

NBRE COND.	COULEUR
1	Rouge
2	Vert
3	Jaune
4	Noir

POSTE TÉLÉPHONIQUE CATÉGORIA 3

N° CAT.	QTÉ DE PAIRES	CALIB RE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINÉ		D.E. NOMINAL	
				po	mm	po	mm	po	mm
C4413	2	24	Massif	0,007	0,18	0,015	0,38	0,145 x 0,095	3,68 x 2,41

Note : La certification pour usage extérieur permet l'exposition du câble sur de courtes distances entre le dispositif d'interface réseau à l'extérieur de la maison et le point d'entrée du câble dans la maison. Ce câble n'est pas conçu pour être enterré ou posé en enfouissement direct.

Données sujettes à modifications.

TABEAU DES CODES DE COULEUR (marquage par bandes)

NBRE COND.	COULEUR
1	Blanc avec bande bleue/Bleu
2	Blanc avec bande orange/Orange

Construction du produit

Conducteur

- Cuivre nu, massif ou toronné, selon la norme ASTM B3

Isolant

- PVC semi-rigide, ignifuge
- Code couleur : Voir charte plus bas

Âme

- Conducteurs configurés en quarts (C4412)

Gaine

- PVC beige, faible température, ignifuge (-20°C to +105°C)
- Indication séquentielle des longueurs
- Convient à une installation avec des agrafes T-18

Applications

- Systèmes d'interphone et service d'extension haut-parleur
- Tension nominale recommandée : 300 V
- C4413 seulement : le produit est conforme aux normes TIA 568C, TIA 570B et à la règle FCC Partie 68, lesquelles exigent que les câbles des systèmes téléphoniques destinés aux services vocaux et de données dans les maisons soient au minimum de catégorie 3, 2 paires, 22 AWG massif

Conformité

- Article NEC 800 Type CMR/CMX-intérieur/extérieur; homologué UL (105°C, 300 V)
- C4413 seulement, catégorie 3
- Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement