


Multipaire, blindage en feuille

AWM Style 2464, CSA Type AWM I/II A/B, NEC/CEC Type CMG (CSA C/US)



N° CAT.	NBRE DE PAIRES	CALIBRE AWG	TORON.	ÉPAISSEUR NOMINALE ISOLANT		ÉPAISSEUR NOMINALE GAINÉ		D.E. NOMINAL		DCR NOMINAL Ω/KFT		CODE COULEUR	CAP. NOM.* pF/ft	
				po	mm	po	mm	po	mm	COND.	BLIND.		A	B
C4170A	1	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,160	4,06	26,0	18,0	1	36,4	65,5
C4209A	1	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,160	4,06	26,0	18,0	Blanc/Noir	36,4	65,5
C4191A	1	24	7/32	0,011	0,28	0,030	0,76	0,160	4,06	26,0	16,5	Noir/Rouge	43,0	78,0
C4171A	2	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,214	5,44	26,0	18,0	1	31,9	57,3
C4172A	3	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,225	5,72	26,0	16,5	1	28,6	51,4
C4173A	4	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,245	6,22	26,0	16,5	1	28,6	51,4
C4174A	5	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,275	6,99	26,0	16,5	1	28,6	51,4
C4175A	6	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,300	7,62	26,0	15,2	1	26,3	47,5
C4176A	7	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,300	7,62	26,0	15,2	1	26,3	47,5
C4177A	8	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,320	8,13	26,0	15,0	1	26,3	47,5
C4178A	9	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,345	8,76	26,0	15,0	1	26,3	47,5
C4179A	10	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,375	9,53	26,0	14,0	1	26,3	47,5
C4180A	15	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,428	10,87	26,0	13,8	1	26,3	47,5
C4181A	19	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,450	11,43	26,0	13,5	1	26,3	47,5
C4182A	25	24	7/32	0,011	0,28	0,032	0,81	0,530	13,46	26,0	12,7	1	26,3	47,5

*A - Capacité entre conducteurs

*B - Capacité entre un conducteur et les autres conducteurs connectés au blindage

Données sujettes à modifications.

Construction du produit

Conducteur

- Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 24 AWG, certifié ASTM B33
- Paires torsadées

Isolant

- PVC de qualité supérieure, code couleur
- Code couleur : Voir charte plus bas

Armure

- 100 % Flexfoil® en aluminium/polyester, chevauchement de 25%, feuille orientée extérieur
- Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine

- PVC, gris
- Plage de température : -20°C à +105°C

Applications

- Ordinateurs
- Équipement industriel
- Transmission de données
- Circuits de commande
- Adapté aux applications EIA RS-232
- Tension nominale recommandée : 300 ou 600 volts

Caractéristiques

- Propriétés électriques supérieures
- Blindage offrant une efficacité accrue
- Le chevauchement de 25 % assure une excellente efficacité du blindage
- Facilité la conformité avec les exigences du FCC Docket 20780
- Bonne flexibilité

Conformité

- AWM Style 2464 (UL : 80°C, 300 V)
- CSA Type AWM (105°C, 600 V)
- Certification CMG CSA conforme aux normes harmonisées UL 444 et CSA 22.2 n° 214
- NEC/CEC Type CMG (CSA : 105°C, 300 V)
- Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
- Conforme à l'essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

Conditionnement

- Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

TABEAU DES CODES DE COULEUR 1

NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR	NBRE COND.	COULEUR
1	Noir/Rouge	6	Noir/Brun	11	Rouge/Jaune	16	Vert/Jaune	21	Blanc/Brun
2	Noir/Blanc	7	Noir/Orange	12	Rouge/Brun	17	Vert/Brun	22	Blanc/Orang
3	Noir/Vert	8	Rouge/Blanc	13	Rouge/Orange	18	Vert/Orange	23	Bleu/Jaune
4	Noir/Bleu	9	Rouge/Vert	14	Vert/Blanc	19	Blanc/Bleu	24	Bleu/Brun
5	Noir/Jaune	10	Rouge/Bleu	15	Vert/Bleu	20	Blanc/Jaune	25	Bleu/Orange